



Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalną, odsadzone o 15°, rozwarłość klucza: 21 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614853 21 |
| GTIN | 4018754320172 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Wbudowana grzechotka z 72 zębami zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 5° – do wydajnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------------|
| długość klucza L | 275 mm |
| wysokość pierścienia h ₂ | 12,5 mm |
| wysokość szczęk h ₁ | 9 mm |
| szerokość szczęk b | 43,5 mm |
| Ø pierścienia D | 38 mm |
| liczba zębów | 72 |
| luz | 5 stopni |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | chromowana |
| ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie |
| funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie |

| | |
|-------------------------|----------------|
| z główką obrotową | nie |
| grzechotki przełączalne | tak |
| Rodzaj produktu | Klucze do śrub |