



Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalną, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614853 12
GTIN	4018754239177
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Wbudowana grzechotka z 72 zębami zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 5° – do wydajnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	8,4 mm
długość klucza L	173 mm
wysokość szczęk h_1	6,4 mm
Ø pierścienia D	23,5 mm
szerokość szczęk b	25,2 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie

z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Klucze do śrub