



Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M5



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370063 M5

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Wykonanie:

- **Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.**
- **Kulka zabezpieczona przed obracaniem.**

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

długość kołnierza L₂

8 mm

gwint M

M5

nośność maksymalna (statyczna)

32 kN

Ø zewn. D	18 mm
długość l	25 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe