

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 200 mm, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 622601 13     |
| GTIN             | 7610733291342 |
| Klasa artykułu   | 63D           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

**Opis techniczny**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| rozwartość klucza                     | 13 mm                 |
| długość całkowita                     | 275 mm                |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| Rodzaj produktu                       | Klucze nasadowe       |