



## Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 200 mm, rozwartość klucza: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	622601 8
GTIN	7610733291298
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia nikielowana i chromowana.

### Opis techniczny

długość całkowita	262 mm
rozwartość klucza	8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe