

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 200 mm, rozwartość klucza: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622601 9
GTIN	7610733291212
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
długość całkowita	275 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe