



Zestaw wiertel z węglnikami spiekanymi do betonu, liczba wiertel: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy

786081 7

GTIN

Klasa artykułu

76G

Opis

Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

Wiertło udarowo-obrotowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie do **wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.

Zawartość:

Wiertła nr. 786001: po 1 szt. wielk. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Opis techniczny

Materiał ostrza

HM

norma

DIN 8039

norma	ISO 5468
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	Trzpień walcowy
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia