

**Endoskop wideo VIPER z sondą, Ø 2,8 mm, długość sondy: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492791 1000
GTIN	2050002074347
Klasa artykułu	49C

**Opis****Wykonanie:**

Lekki i kompaktowy endoskop wideo VIPER o uniwersalnym zastosowaniu. Szybko wymienne sondy o różnych średnicach (od 2,2 mm) i długościach roboczych zwiększają elastyczność. Dzięki niewielkiej masie endoskop VIPER jest niezwykle lekki i poręczny.

- **Jasny monitor 4,3-cala z technologią kamery CMOS, zapewniający obraz w jakości HD.**
- **Intuicyjna, łatwa obsługa.**
- **Długie, niezakłócające pracy kontrole dzięki dostępnym w sprzedaży akumulatorom.**
- **Szybkie przesyłanie danych dzięki złączu micro USB 2.0, złączu mini HDMI i gniazdu karty pamięci SD.**
- **Szybko wymienne sondy o różnych średnicach i długościach roboczych.**

**w dostawie::**

Zasilacz, kabel micro USB, kabel wideo, 2x akumulator litowo-jonowy, karta pamięci SD 8 GB, metalowy stojak, walizka transportowa.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wielkość wyświetlacza	4,3 cal
sensor kamery	CMOS
Seria	VIPER

kąt otwarcia	90 stopni
Zakres ostrości	3 - 50 mm
długość sondy	1000 mm
kierunek patrzenia	0 stopni
Ø sondy	2,8 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 2,8 mm
Rodzaj produktu	Endoskopy