

**Garant****Włókninowa tarcza kompaktowa, Ø 115 mm, porównanie ziarnistości: 150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567005 150
GTIN	4067263516682
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia **obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji**. Wersja **średnio twarda o zwiększonej agresywności i stabilności krawędzi**. Do ogólnego usuwania zadziorów, lekkiego szlifowania ubytkowego z precyzyjnym wykończeniem powierzchni.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni i krawędzi na szlifierkach kątowych (zalecana liczba obrotów 6000 obr./min).

**Opis techniczny**

Materiały ścierne	Korund zwykły (A)
stopień twardości	Priemoné
wersja	6 A średni
oznaczenie ziarnistości	A
ziarnistość	Priemoné
porównanie ziarnistości	150

Ø otworu	22,23 mm
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
opis kształtu	płaskie
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	60 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze kompaktowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		