

Garant**Włókninowa tarcza kompaktowa, Ø 125 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567006 100
GTIN	4067263723707
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia **obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji**. Wersja **twarda** z grubym ziarnem, bardzo stabilne krawędzie.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni i krawędzi na szlifierkach kątowych (zalecana liczba obrotów 6000 obr./min).

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	A
Ø otworu	22,23 mm
wersja	8 A crs
porównanie ziarnistości	100
stopień twardości	twarde
ziarnistość	zgrubny
Materiały ściernie	Korund zwykły (A)
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
opis kształtu	płaskie
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	60 m/s

Rodzaj produktu

Tarcze kompaktowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		