



Szczypce mechanika, chromowane, owalno-szpiczaste, odgięte o 40°, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	716701 200
GTIN	
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

wskazówka:

Poprzedni model nr 716700 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
norma	DIN ISO 5745
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia

chromowana

Rodzaj produktu

Szczypce