

**Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724861 180
GTIN	4003773043706
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Karta danych

powierzchnia	chromowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące