

**Garant****Zwornica śrubowa z litej stali, Rozstaw: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860482 100
GTIN	4067263736868
Klasa artykułu	81D

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepłnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

**Opis techniczny**

wysięg	60 mm
przekrój prowadnicy	11,5×5,7 mm
Rozstaw	100 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

