

**Garant****Zwornica śrubowa z litej stali, Rozstaw: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860482 300
GTIN	4067263742906
Klasa artykułu	81D

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepłnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

**Opis techniczny**

wysięg	140 mm
przekrój prowadnicy	25×12 mm
Rozstaw	300 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

