

**Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,35 mm, Ø szczotki D1: 80mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573005 80
GTIN	4067263906797
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.

Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	85 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka druciana