

**Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,35 mm, Ø szczotki D1: 60mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 573005 60 |
| GTIN | 4067263906780 |
| Klasa artykułu | 57H |

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.

Z gwintem wewnętrznym M14. Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Długość drutu H ₁ | 20 mm |
| Ø szczotki D ₁ | 65 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 12000 min ⁻¹ |
| wysokość pokrycia | 0,35 mm |
| gwint M | M14 |
| materiał pokrycia | drut stalowy |
| Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |

