

HOLEX**Garnkowa szczotka druciana Drut stalowy, 0,35 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut, **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	65 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
wysokość pokrycia	0,35 mm
gwint M	M14

materiał pokrycia

drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana