

HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,20 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574253 50X10
GTIN	4067263934752
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętych wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
szerokość drutu L ₁	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	12 mm
Ø szczotki D ₁	50 mm

materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa