

**HOLEX****Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574225 70X16
GTIN	4067263934721
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
wysokość pokrycia	0,3 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	13 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	70 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	19 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm

materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa