

Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wypukłe do wcinania, prawo, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 105/143mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 274512 105/143 |
| GTIN | 4067263950332 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D₁ = min. Ø dla 1 wcięcia / D₂ = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| minimalna Ø 1. podcięcia D ₂ | 143 mm |
| minimalna Ø 1. podcięcia D ₁ | 105 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 |
| Seria | Eco |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 18 mm |
| rodzaj zastosowania | prawo |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Szerokość skrawania W | 2 mm |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |