

Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus eco wypukłe do wcinania, prawe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 67/100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274516 67/100
GTIN	4067263950745
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500 – 274503.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D₁ = min. Ø dla 1 wcięcia / D₂ = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

minimalna Ø 1. podcięcia D ₁	67 mm
minimalna Ø 1. podcięcia D ₂	100 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	18 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy