

Mitutoyo

**Czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,01 mm,
Zakres pomiarowy: 25mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

434065 25

GTIN

Klasa artykułu

44A

Opis

rozdzielczość 0,01 mm 25 mm stopień ochrony IP: IP 42

Kalibracja: C1

odczyt do wyboru: 0,01 mm

granica błędu: 0,02 mm

długość trzpienia chwytowego: 19,5 mm

Ø korpusu: 59 mm

Opis techniczny

odczyt do wyboru

0,01 mm

typ baterii

Baterie guzikowe

stopień ochrony IP

IP 42

granica błędu

0,02 mm

Kalibracja

C1

Liczba dołączonych baterii

1

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
włącznik/wyłącznik	tak
długość trzpienia chwytowego	19,5 mm
Ø korpusu	59 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	nr 081560 rozm. CR2032
wysokość cyfr	11 mm
wskazania z podświetleniem tła	nie
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 30 mm	023000 30
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 100 mm	023010 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940