

Garant

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, prawe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 43/60mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274518 43/60
GTIN	4067263950837
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D₁ = min. Ø dla 1 wcięcia / D₂ = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

minimalna Ø 1. podcięcia D ₁	43 mm
minimalna Ø 1. podcięcia D ₂	60 mm
Seria	Eco
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	18 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	nr 273656 – 273749
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy