


**Garant****Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, prawe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 26/41mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274522 26/41
GTIN	4067263950998
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

**wskazówka:**

D<sub>1</sub> = min. Ø dla 1 wcięcia / D<sub>2</sub> = maks. Ø dla 1 wcięcia.

**Opis techniczny**

maks. głębokość wcinania t <sub>maks.</sub>	22 mm
minimalna Ø 1. podcięcia D <sub>2</sub>	41 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	nr 273656 – 273749
Seria	Eco

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	26 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy