

## ejendals

### Para rękawic Tegera® 9125, Rozmiar rękawic: 9



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094398 9
GTIN	7392626027381
Klasa artykułu	04R

#### Opis

##### Wykonanie:

**Tegera® 9125.** Rękawica wykonana z wodoodpornej **skóry syntetycznej** (Microthan®) z wyściełaną wewnętrzną stroną dłoni. Strukturalna powierzchnia zapewnia lepszą **przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach**. Z taśmami odblaskowymi na zewnętrznej stronie dłoni zapewniającymi lepszą widoczność. Krótki model ze wzmocnionym palcem wskazującym.

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

#### Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
zawartość	6
Właściwości rękawic	Mocowanie na rzepy

EN 388.	2122X
materiał podłoża	Poliester
powłoka	sztuczna skóra
wariant powłoki	Bez powłoki
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	szary / czarny / żółty
zastosowanie	wielorazowe
materiał	Skóra syntetyczna
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne