

ejendals

Para rękawic Tegera® 877, Rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094313 10
GTIN	7340118398242
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 877. Niezwykle cienkie, zapewniają wysoki komfort przy maksymalnej precyzji. Rękawice antystatyczne do zastosowań **ESD**. Nadają się także do obsługi **ekranów dotykowych**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
zawartość	6
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
EN 388.	3120X

materiał podłoża	Nylon
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
kolor	czarne / niebieskie
Technologia tkania	18G
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne