

HOLEX

**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu:
28X0,50mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Gładki, **spleciony** drut, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na zużycie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.

Opis techniczny

liczba warkoczy	12
Długość drutu H ₁	28 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	28 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka pędzelkowa