

Yale

Wciągniki łańcuchowe, elektryczne CPV VEGO, Typ: 2-4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy z napędem elektrycznym, z **hakiem ładunkowym**, o solidnej i niezawodnej konstrukcji. **Wyłącznik krańcowy** dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50% przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterownicznemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55.

wskazówka:

Wersje z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdny, pojemnikiem na łańcuch, radiem oraz wersja 230 V na zamówienie.

Opis techniczny

Nastawne sprzęgło poślizgowe	tak
Zespół napędowy wg FEM/ISO	1AM
ilość cięgier łańcuchowych	2

nośność	2000 kg
Nośność w t	2 t
Automatyczne wyłączenie na końcu	tak
typ	2-4
prędkość podnoszenia	4 m/min
Wielkość skoku normalnego	3 m
masa	63 kg
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy