

**Garant****Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

**wskazówka:**

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytki musi być **zawsze obrócona we wskazanym kierunku.**

Stosować wkręta dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP.**

**Opis techniczny**

długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	SOMT 09T304

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	63 mm
Liczba ostrzy Z	6
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219810
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP