

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{maks.}} = 5$ mm.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,12 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 09T304 TR
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	400 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	280 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	235 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	205 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	290 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		