

Yale

Podnośniki stalowe SJ-SiKu, nośność: 1,5t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086040 1,5
GTIN	4025092080897
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Gwint zębátky z podnoszonym korpusem.

Samoczynny, naciskowy hamulec ciężarowy utrzymuje bezpiecznie ładunek na żądanej wysokości.

Podnośnik stalowy typu SJ z bezpieczną korbą (SiKu) wg UVV.

Norma:

DIN 7355

Opis techniczny

wielkość skoku	1085 mm
nośność	1500 kg
masa	17 kg
wysokość	725 mm
Rodzaj produktu	Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy

