

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 160608/50**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2531 160608/50
GTIN	4067263092643
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	250334 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HB7020

250334 HB7020