

HOLEX

Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, Rozmiar / liczba: 120408/30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2573 120408/30
GTIN	4067263093978
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250197 HBT130
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 135 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HBT130

250197 HBT130