

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 11T308/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2672 11T308/50
GTIN	4067263098041
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260464 HU7310
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T308
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DC.T 11T308 Gatunek HU7310

260464 HU7310