

**HOLEX****Suwmiarka cyfrowa, zakres pomiarowy 150 mm ABS, liczba suwmiarek: 10****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412822 10     |
| GTIN             | 4067263100010 |
| Klasa artykułu   | 42A           |

**Opis****Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe są bardzo dokładnie docierane. Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

**w dostawie::**

**10x suwmiarka** nr 412821 wielk. 150. Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.

**Opis techniczny**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| z głębokościomierzem         | tak                                    |
| przełączalny odczyt          | mm / cale                              |
| zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego |
| wymiar głębokości            | prostokątne 3,7×1,3                    |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| automatyczne wyłączenie                 | tak                   |
| zakres pomiarowy                        | 0 - 150 mm            |
| Materiał obudowy                        | Metal                 |
| norma                                   | ISO 13385             |
| Odchyłki pomiarowe E MPE                | ±0,03 mm              |
| długość szczęk                          | 40 mm                 |
| Liczba dołączonych baterii              | 10                    |
| odczyt                                  | 0,0005 cal            |
| Kalibracja                              | A1                    |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii   |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032         |
| odczyt                                  | 0,01 mm               |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowa               |
| materiał                                | Stal szlachetna, INOX |
| wszystkie części                        | hartowana             |
| Opakowanie                              | Stabilny pojemnik     |
| Rodzaj produktu                         | Suwmiarki uniwersalne |

## Usługi

|  |               |
|--|---------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 10X200 mm       | 021000 10X200 |
| Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 10X200 mm | 021010 10X200 |

## Akcesoria

|   |               |
|---|---------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Śruba do uchwytów do głębokościomierzy                | 412230        |