

Garant**Zestaw suwmiarek, zakres pomiarowy 150 mm z noniusem 1/50, liczba suwmiarek: 10**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	410107 10
GTIN	4067263100034
Klasa artykułu	40Z

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca powyżej.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Prawidłowy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali. Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

w dostawie::

10x suwmiarka nr 410105 wielk. 150.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
norma	ISO 13385
podziałka	1/128 cal
Opakowanie	Etui
podziałka	1/50 mm

przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,02 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wymiar głębokości	Ø 1,6
długość szczęk	40 mm
z głębokościomierzem	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
tabela gwintów	Tabela suwmiarek
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021000 10X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021010 10X200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
--	--------