

Garant

Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 1,5 mm, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/10mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218420 125/10
GTIN	4045197533739
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z **kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.**

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Użycie, tekst reklamowy:

Do frezowania rowków i frezowania rozdzielającego. W celu uzyskania wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Nr zamówienia: 218440 do 218444 (patrz katalog główny)

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o Ø D do 200 mm.

Opis techniczny

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 2,2 mm	65 mm
Ø kołnierza d_1	58 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e.\text{maks.}}$	33,5 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 3,1 mm	65,8 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	XC.. 1113
Ø ostrzy D_c	125 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 1,5 mm	64,4 mm
Ø uchwytu podstawowego d_2	58 mm
Liczba ostrzy Z	10
wykonanie chwytu	z otworem
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe