

**Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, Ø D h10: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210370 20
GTIN	4045197523495
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowica do kopiowania, obróbka twarda 20 mm długość główki l: 25 mm

długość ostrzy L₂: 15 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p.maks.} w stali < 60 HRC: 0,6 mm

Posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC: 0,08 mm

Opis techniczny

długość główki l	25 mm
długość ostrzy L ₂	15 mm
Ø ostrzy D	20 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} w stali < 60 HRC	0,6 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	0,6 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
Posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC	0,08 mm
promień naroża	10 mm
Seria	TopCut

Gatunek	HB7730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	15 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 16X5	219986 16X5
Klucze montażowe Typ 16X5	219987 16X5