

**Garant****APMT 180508 ER, HB7935, Typ: TI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215254 TI
GTIN	4045197696199
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,17 mm**Opis techniczny**

typ	TI
posuw $f_z$ na ząb	0,17 mm
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180508 ER
Gatunek	HB7935
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		