

Garant**APMT 133504 ER, HB7520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,15 mm**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,15 mm
typ	ST900
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133504 ER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	340 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		