

Garant**APMT 180531 SR, HB7520, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215241 ST1400
GTIN	4045197673503
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

promień naroża: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,25 mm
promień naroża	2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180531 SR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		