

**Garant****APMT 180504 SR, HB7510, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215225 ST1400
GTIN	4045197673442
Klasa artykułu	21A

## Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

promień naroża: 0,4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,25 mm

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180504 SR
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		