

**Głowice kątowe Softcut® 90°, z otworem, Ø D / Zef.: 50/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215579 50/4
GTIN	4045197455338
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymi **geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTC w niestabilnych warunkach** do wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kąтового, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

wskazówka:

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP**.

Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Strategia skrawania: MTC

Wymiana narzędzi: PowerCard
 efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 4
 liczba <EBR/>płytek <EBR/>skraw.: 16
 maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 39,5 mm
 długość całkowita L_{ges} : 55 mm
 \varnothing otworu uchwyty: 22 mm
 śruby mocujące: 219826 (8IP; 2,2 Nm)

Opis techniczny

\varnothing otworu uchwyty	22 mm
długość całkowita L_{ges}	55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1335..
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	39,5 mm
liczba <EBR/>płytek <EBR/>skraw.	16
\varnothing ostrzy D_c	50 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2

Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus®
8IP

674252 8IP