

**TDKT 1505PDR, IC845, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f_z	0,21 mm
liczba wymian/ostrzy	3
promień naroża	0,8 mm
typ	ST1400
Seria	HELI3MILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDKT 1505PDR

geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Gatunek	IC845
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		