

**SYHU 0704ADN, IC840, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
grubość płytki E	4,76 mm
posuw f_z na ząb	0,16 mm
Seria	DOVEIQMILL
geometria	ADN
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADN IC840

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704ADN
Gatunek	IC840
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		