

**Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, Ø DC / Zskut.: 125/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

Seria	HELISLOT
Ø otworu uchwyty	32 mm
długość kołnierza L ₁	30,5 mm
efektywna liczba ostrzy Z _{ef}	6
Liczba płytek skrawających	12
długość całkowita L _{ges}	45 mm

Ø ostrzy D_c	125 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	33 mm
Szerokość szczeliny a_p	16 mm
oznaczenie producenta	FDN D125-16-32-XN13
wykonanie chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------