

Yale

Siłowniki uniwersalne YS , siła nacisku/skok: 10/250 t / mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086060 10/250
GTIN	4025092150101
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Siłowniki uniwersalne szczególnie **dobrze znoszą obciążenia boczne**, są cofane
sprężyną i posiadają tylko jedno przyłącze węża.

Zastosowanie:

Do wszystkich prac, przy których wymagana jest duża siła nacisku i małe wymiary. Nadają się szczególnie do zastosowania w przyrządach i prasach warsztatowych, dzięki seryjnemu, metrycznemu gwintowi mocującym **mogą być stosowane we wszystkich położeniach.**

w dostawie::

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy wraz z tuleją złączki, hartowanym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym, **bez** przewodów przyłączeniowych i adaptera.

wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, wężę hydr. zob. nr 086081, manometr nr 086087.

wielkość skoku: 250 mm

ilość oleju: 363 ml

Ø zewn. siłownika: 57 mm

wysokość w stanie wsuniętym: 352 mm

siła rozciągająca / ściskająca maks.: 100 kN
masa: 5,5 kg

Opis techniczny

wielkość skoku	250 mm
masa	5,5 kg
wysokość w stanie wsuniętym	352 mm
ilość oleju	363 ml
siła rozciągająca / ściskająca maks.	100 kN
Ø zewn. siłownika	57 mm