

Koken**Wykrętaki do śrub i nakrętek, do rozwartości klucza: 24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082890 24
GTIN	4991644083152
Klasa artykułu	04D

Opis**Wykonanie:**

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarnośći. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluźniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątowym.

Opis techniczny

długość	42 mm
do śrub	M16
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
do rozwartości klucza	24 mm
Ø po stronie napędu	32 mm

Rodzaj produktu

Wykrętał nakrętek