

**SNHX 1103, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218581 ALU
GTIN	4045197656339
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
grubość płytki S: 2,7 mm  
dla szerokości rowka  $a_p$ : 5 mm  
Gatunek: HU 7710  
posuw  $f_z$  na ząb: 0,1 mm  
szerokość fazy: 0,1 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
typ	ALU
szerokość fazy	0,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	5 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HU 7710
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1103
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	2,7 mm
dla szerokości rowka a <sub>p</sub>	5 mm
liczba wymian/ostrzy	4