



Płytki skrawające TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 6/0,35mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274222 6/0,35
GTIN	7291075326192
Klasa artykułu	26A

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów. Niskie i średnie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274202 – 274205.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża R	0,35 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
posuw f	0,12 - 0,2 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm

Seria	TANG-GRIP
oznaczenie producenta	TNF 6P-IQ IC808
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 150 m/min
Gatunek	IC808
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne